

Ventouse plate (ovale)

SGO 75x25 HT1-60 N023

Réf. article.:10.01.05.00441

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00441>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > SGO 75x25 HT1-60 N023

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées



Dimensions (LxB): 75 x 25
Matière: Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A
Propriété de la matière: laisse peu de marque

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	24 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	4 mm
Dk	17,50 mm
Lmax(S)	77 mm
Ls	74 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Course)	2,80 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	78,30 N
Dimensions (LxB)	75 x 25
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	17,80 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ovale)

SGO 75x25 HT1-60 N023

Réf. article.:10.01.05.00441

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00441>

Famille de produit

SGO

Accessoires



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00122

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00121

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium