

## Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 16 NBR-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00096

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00096>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 16 NBR-55 N016

### Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales




Dimensions: 16

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d          | 4,50 mm  |
| d2         | 8,40 mm  |
| D1         | 17 mm    |
| Dk         | 10 mm    |
| Dmax(S)    | 18,50 mm |
| Ds         | 15,60 mm |
| H          | 19,20 mm |
| H2         | 3,80 mm  |
| H3         | 9,40 mm  |
| Z (Course) | 7 mm     |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nombre de soufflets               | 1,50                   |
| Force d'aspir.                    | 2,30 N                 |
| Dimensions                        | 16                     |
| Matière                           | Caoutchouc nitrile NBR |
| Poids                             | 1,30 g                 |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm                  |
| Famille de produit                | FGA                    |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 16 NBR-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00096

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00096>

### Accessoires



#### SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05735

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05731

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.00123

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 16 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Matière: Aluminium

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 16 NBR-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00096

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00096>



### SPI 17 PEEK

Réf. article.:10.01.06.03283

Dimensions: 17

Matière: Polyétheréthercétone