Ventouse à soufflets (ronde)

FG 32 SI-55 N018

Réf. article.:10.01.06.00144

https://www.schmalz.com/10.01.06.00144

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

- Dimensions: 32
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Propri: FDA-compatible
- Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
d1	15 mm
d2	16 mm
D1	32,40 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	33,50 mm
Ds	32 mm
H	37,50 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (Course)	15 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	12,06 N
Force de rupt.	36,90 N
Volume	9,77 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	35 mm
Dimensions	32

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 32 SI-55 N018

Réf. article.:10.01.06.00144

https://www.schmalz.com/10.01.06.00144

Famille d'insert	N 018
Nombre de soufflets	2,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	8,90 g
Famille de produit	FG

Accessoires



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.06.01065

- Famille d'insert: N 018
- Filetage G1: G1/4"-M
- Longueur L1: 28,8 mm
- Longueur utile: 4 mm
- Diamètre nominal dn: 4,4 mm
- Largeur des appartements SW2: 5 mm
- Matière: Aluminium



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.06.01066

- Famille d'insert: N 018
- Filetage G1: G1/4"-F
- Longueur L1: 28,8 mm
- Longueur utile: 15 mm
- Diamètre nominal dn: 4,4 mm
- Largeur des appartements SW2: 5 mm
- Matière: Aluminium