Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N015 G1/4-IG DN600

Réf. article.:10.01.06.00182

https://www.schmalz.com/10.01.06.00182

Insert de raccordement de ventouse

- Filetage G1: G1/4"-F
- Longueur utile: 15 mm
- Matière: Aluminium
- Diamètre extérieur D: 18 mm
- Largeur des appartements SW2: 6 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6 mm
D	18 mm
D2	14 mm
G1	G1/4"-F
L	15 mm
L1	37,50 mm
L2	19,50 mm
L3	3 mm
LG1	13 mm
SW1	22 mm
SW2	6 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 015
Matière	Aluminium
Poids	21,30 g

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de