

Ventouse à soufflets (rectangulaire)

FGB-R 52x25 NBR-50

Réf. article.:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > FGB-R 52x25 NBR-50

Ventouse à soufflets (rectangulaire)




Dimensions (LxB): 52 x 25

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 50 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	10 mm
B1	25 mm
B3	13 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	25 mm
H	26 mm
l2	37 mm
L1	52 mm
L3	40 mm
Lmax(S)	54,50 mm
Ls	52 mm
Z (Course)	15 mm

Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 L'indication de la course se base sur une utilisation avec un cadre de soutien dans chaque soufflet

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	20 N
Volume	16 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	10 mm
Dimensions (LxB)	52 x 25

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rectangulaire)

FGB-R 52x25 NBR-50

Réf. article.:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Nombre de soufflets	2,50
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	50 Shore A
Poids	8 g
Famille de produit	FGB-R
