

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Réf. article.:10.01.06.01666

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01666>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > Ventouses à soufflets avec bague d'étanchéité > FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 33

Matière: Caoutchouc naturel NK


Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	16 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	16 mm
G1	G1/4"-M
H	31 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Rayon de courbure (min) (convexe)	40 mm
Dimensions	33
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Poids	15,60 g
Famille de produit	FSGA

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Réf. article.:10.01.06.01666

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01666>
