

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

Réf. article.:10.01.06.02461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02461>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables




Dimensions (LxB): 100 x 40

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	25,90 mm
B1	44,60 mm
Bk	21,60 mm
Bmax(S)	52 mm
Bs	41,40 mm
d	11 mm
d1	17,50 mm
H	30 mm
H2	7 mm
L2	88,90 mm
L1	107,60 mm
Lk	84,60 mm
Lmax(S)	113 mm
Ls	104,40 mm
Z (Course)	16 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	111,20 N

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

Réf. article.:10.01.06.02461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02461>

Force de rupt.	131,40 N
Force latérale	76,90 N
Volume	60,10 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions (LxB)	100 x 40
Famille d'insert	SC 050-AR
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	23,50 g
Famille de produit	SPOB1

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité. Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

Réf. article.:10.01.06.02543

Géométrie de raccordement: 050-AR

Raccord: NPT1/4-M

Longueur L1: 29 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article.:10.07.01.00308

Diamètre extérieur D: 17,5 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

Réf. article.:10.01.06.02461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02461>
