

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Réf. article.:10.01.06.02462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02462>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables




Dimensions (LxB): 60 x 20

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	12,80 mm
B1	24,60 mm
Bk	16,80 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	21,40 mm
d	7,30 mm
d1	10,50 mm
H	18 mm
H2	4,80 mm
l2	53,40 mm
L1	64,60 mm
Lk	55,10 mm
Lmax(S)	67 mm
Ls	61,40 mm
Z (Course)	8 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	32,50 N

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Réf. article.:10.01.06.02462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02462>

Force de rupt.	39,80 N
Force latérale	32,20 N
Volume	11 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions (LxB)	60 x 20
Famille d'insert	SC 040-AR
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	7,40 g
Famille de produit	SPOB1

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité. Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SC 040-AR NPT1/8-AG MOD

Réf. article.:10.01.06.02581

Géométrie de raccordement: 040-AR

Raccord: NPT1/8-M

Longueur L1: 19,5 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,6 mm



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article.:10.07.01.00309

Diamètre extérieur D: 11 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Réf. article.:10.01.06.02462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02462>
