

## Ventouse à soufflets (rondes)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Réf. article.:10.01.06.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02672>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > Ventouses à soufflets avec bague d'étanchéité > FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les grandes pièces lourdes et inégal



Dimensions: 150


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Acier

Nombre de soufflets: 1,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d2         | 93 mm    |
| d3         | 69,40 mm |
| D1         | 155 mm   |
| Dmax(S)    | 160 mm   |
| Ds         | 115 mm   |
| G1         | G1/2"-F  |
| H          | 51 mm    |
| H4         | 8 mm     |
| LG1        | 8 mm     |
| Z (Course) | 35,70 mm |

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Force d'aspir.                    | 370 N                  |
| Force de rupt.                    | 500 N                  |
| Volume                            | 443,16 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 250 mm                 |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 12 mm                  |
| Dimensions                        | 150                    |
| Nombre de soufflets               | 1,50                   |
| Matière                           | Caoutchouc nitrile NBR |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Réf. article.:10.01.06.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02672>

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids                          | 415 g      |
| Famille de produit             | FSGPL      |