

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 4 NBR-55 N017

Réf. article.:10.01.06.02962

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02962>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 4 NBR-55 N017

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales




Dimensions: 4

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	3,50 mm
d2	2,40 mm
D1	5,10 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	3,80 mm
H	14 mm
H2	3,90 mm
H3	7 mm
Z (Course)	1,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,27 N
Force de rupt.	0,60 N
Volume	0,12 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	4 mm
Dimensions	4
Famille d'insert	N 017
Nombre de soufflets	2,50

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 4 NBR-55 N017

Réf. article.:10.01.06.02962

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02962>

Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	0,40 g
Famille de produit	FG
