

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03457>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Effecteurs de fin VEE > Ventouses pour des effecteurs de fin > SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 30


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/8"-M

Nombre de soufflets: 2,5

### Données de construction



Attribut	Valeur
d2	16,90 mm
dn	4 mm
D1	32,20 mm
Dmax(S)	34 mm
Ds	31,40 mm
G1	G1/8"-M
H	42,20 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm
Z (Course)	20 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	14,40 N
Force de rupt.	28,40 N
Force latérale	12,80 N
Volume	12,40 cm <sup>3</sup>
Rayon de courbure (min) (convexe)	30 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03457>

Dimensions	30
Nombre de soufflets	2,50
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	9,50 g
Famille de produit	SPB2

Remarque : Force d'aspiration: Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité

### Accessoires



#### SPI 30 PA SPB2-30

Réf. article.:10.01.06.04043

Dimensions: 30

Matière: Polyamide

Application: SPB2-30

### Pièces de rechange



#### SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03457>



**SPB2 30 ED-65 SC040**

Réf. article.:10.01.06.03411

Dimensions: 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Hauteur H: 36,2 mm