

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03462>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets) > SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 50


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-F

Nombre de soufflets: 2,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d2         | 27,10 mm |
| dn         | 6,10 mm  |
| D1         | 52,20 mm |
| Dmax(S)    | 55,50 mm |
| Ds         | 51,30 mm |
| G1         | G1/4"-F  |
| H          | 73,10 mm |
| LG1        | 12 mm    |
| SW1        | 17 mm    |
| SW2        | 6 mm     |
| Z (Course) | 32 mm    |

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Force d'aspir.                    | 34,60 N               |
| Force de rupt.                    | 61,80 N               |
| Force latérale                    | 28,50 N               |
| Volume                            | 51,80 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm                 |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 6 mm                  |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03462>

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Dimensions                     | 50           |
| Nombre de soufflets            | 2,50         |
| Matière                        | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A   |
| Poids                          | 32,80 g      |
| Famille de produit             | SPB2         |

Remarque : Force d'aspiration: Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité

### Accessoires



#### SPI 50 PA SPB2-50

Réf. article.:10.01.06.04045

Dimensions: 50

Matière: Polyamide

Application: SPB2-50

### Pièces de rechange



#### SC 050 G1/4-IG MOD

Réf. article.:10.01.06.02488

Géométrie de raccordement: 050

Raccord: G1/4"-F

Longueur L1: 26,5 mm

Longueur utile: 17,2 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03462>



**SPB2 50 ED-65 SC050**

Réf. article.:10.01.06.03413

Dimensions: 50

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Hauteur H: 55,9 mm