

## Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03524

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03524>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets) > SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 30


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/4"-F

Nombre de soufflets: 4,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d2         | 17 mm    |
| dn         | 11 mm    |
| Dmax(S)    | 31,50 mm |
| Ds         | 30,20 mm |
| G1         | G1/4"-F  |
| H          | 69,50 mm |
| LG1        | 12 mm    |
| SW1        | 22 mm    |
| Z (Course) | 20 mm    |

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                |
|--------------------------------|-----------------------|
| Force d'aspir.                 | 16 N                  |
| Force de rupt.                 | 22 N                  |
| Volume                         | 15,61 cm <sup>3</sup> |
| Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm                  |
| Nombre de soufflets            | 4,50                  |
| Matière                        | Silicone SI           |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A            |
| Dimensions                     | 30                    |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03524

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03524>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids              | 27,50 g |
| Famille de produit | SPB4    |

### Accessoires



#### SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00320

Diamètre extérieur D: 17 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm



#### SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



#### SPI 24 PE SPB4-30

Réf. article.:10.01.06.02855

Dimensions: 24

Matière: Polyéthylène

Application: SPB4-30

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03524

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03524>



### SPSE 30

Réf. article.:10.01.06.02953

Dimensions: 30

## Pièces de rechange



### SC 080 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03268

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G1/4"-M

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 8 mm



### SC 080 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03271

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G1/4"-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 11 mm

## Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03524

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03524>



**SPB4 30 SI-55 SC080**

Réf. article.:10.01.06.02589

Dimensions: 30

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 4,5