

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03544

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03544>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets) > SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 40


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/8"-M

Nombre de soufflets: 4,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d2         | 15,30 mm |
| dn         | 4 mm     |
| Dmax(S)    | 42 mm    |
| Ds         | 39,70 mm |
| G1         | G1/8"-M  |
| H          | 59,50 mm |
| LG1        | 7,50 mm  |
| SW1        | 22 mm    |
| Z (Course) | 18 mm    |

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                |
|--------------------------------|-----------------------|
| Force d'aspir. de -200 mbar    | 6,80 N                |
| Force d'aspir. de -400 mbar    | 13,60 N               |
| Force d'aspir.                 | 20,40 N               |
| Force de rupt.                 | 23,80 N               |
| Volume                         | 15,12 cm <sup>3</sup> |
| Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm                  |
| Nombre de soufflets            | 4,50                  |
| Matière                        | Silicone SI           |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03544

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03544>

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids                          | 28,70 g    |
| Famille de produit             | SPB4f      |

### Accessoires



**SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

Réf. article.:10.07.01.00320

Diamètre extérieur D: 17 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm



**SSB 16-27 ST-VZ**

Réf. article.:10.07.10.00002

Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

### Pièces de rechange

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03544

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03544>



### SC 080 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03142

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G1/8"-M

Longueur L1: 28 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 4 mm



### SPB4f 40 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03265

Dimensions: 40

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 4,5