Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03735

https://www.schmalz.com/10.01.06.03735

Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées

- Dimensions (LxB): 35 x 15
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Filetage G1: G1/8"-F
- Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	8 mm
B1	15 mm
Bmax(S)	17 mm
Bs	14,60 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-F
H	27 mm
l2	28 mm
L1	35 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	37 mm
Ls	34,60 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	4 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	4,20 N
Force d'aspir. de -400 mbar	8,40 N
Force d'aspir.	12,60 N
Volume	2,14 cm³

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03735

https://www.schmalz.com/10.01.06.03735

Largeur de pièces (min)	10 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions (LxB)	35 x 15
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	8,30 g
Famille de produit	SPOB1f

Pièces de rechange

SC 040-AR G1/8-IG MOD

Réf. article.:10.01.06.02496

Géométrie de raccordement: 040-AR
Raccord du vide: G1/8"-F
Longueur L1: 20,8 mm
Longueur utile: 14 mm

SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Réf. article.:10.01.06.03625

Dimensions (LxB): 35 x 15
Matière: Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
Nombre de soufflets: 1,5