

Adapter-Plate

ISAP-B 195x195x5

Réf. article.:10.01.14.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00109>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse > Plaques d'adaptation ISAP-B > ISAP-B 195x195x5

Adapter-Plate Innospann pour console Biesse




Longueur L: 195 mm

Largeur B: 195 mm

Hauteur H: 5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	195 mm
B1	74,30 mm
H	5 mm
L	195 mm
L1	74,30 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	1,40 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-B 195x195x5

Réf. article.:10.01.14.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00109>



ISCUP Cup 1 80x80x16

Réf. article.:10.01.15.00209

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

Réf. article.:10.01.15.00210

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

Réf. article.:10.01.15.00211

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 16 mm

Adapter-Plate

ISAP-B 195x195x5

Réf. article.:10.01.14.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00109>



ISMB 80x80x8

Réf. article.:10.01.15.00188

Dimensions (LxB): 80x80

Surface de base: 80 x 80 mm

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 8 mm



ISZR-V 80x19

Réf. article.:10.01.15.00388

Diamètre extérieur D: 80 mm

Diamètre intérieur d: 60,5 mm

Hauteur H: 19 mm



ISZR-V 80x45

Réf. article.:10.01.15.00054

Diamètre extérieur D: 80 mm

Diamètre intérieur d: 60 mm

Hauteur H: 45 mm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-B 195x195x5

Réf. article.:10.01.14.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00109>



ISMST 19-7 4ISMST

Réf. article.:10.01.14.00847

Diamètre extérieur D: 7 mm

Hauteur H: 11,5 mm