

## Mono-Base

ISMB-T 80x80x22

Réf. article.:10.01.15.00145

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00145>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB-T 80x80x22

### Mono-Base T pour Steel-Plate T




Dimensions (LxB): 80x80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 22 mm

### Données de construction



| Attribut | Valeur |
|----------|--------|
| B        | 80 mm  |
| d        | 60 mm  |
| H        | 22 mm  |
| L        | 80 mm  |

### Données techniques

| Attribut | Valeur  |
|----------|---------|
| Poids    | 0,21 kg |

### Accessoires

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Mono-Base

ISMB-T 80x80x22

Réf. article.:10.01.15.00145

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00145>



### ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm



### ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm



### ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article.:10.01.15.00005

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 30 mm

## Mono-Base

ISMB-T 80x80x22

Réf. article.:10.01.15.00145

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00145>



### ISZR-V 80x20

Réf. article.:10.01.15.00053

Diamètre extérieur D: 80 mm

Diamètre intérieur d: 60 mm

Hauteur H: 20 mm