

Mono-Base

ISMB 80x80x26

Réf. article.:10.01.15.00214

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00214>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB 80x80x26

Mono-Base pour Steel-Plate et Adapter-Plate




Surface de base: 80 x 80 mm

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 26 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
----------	--------

B	80 mm
---	-------

H	26 mm
---	-------

L	80 mm
---	-------

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,07 kg