

Mono-Base


ISMB-R 96x96x15 15/30

Réf. article.:10.01.15.00286

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00286>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB-R 96x96x15 15/30

Mono-Base pour table crantée



Dimensions (LxB): 96x96


Surface de base: 96 x 96 mm

Longueur L: 96 mm

Largeur B: 96 mm

Hauteur H: 15 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	96 mm
d	60 mm
H	15 mm
L	96 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,13 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mono-Base

ISMB-R 96x96x15 15/30

Réf. article.:10.01.15.00286

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00286>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article.:10.01.15.00005

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 30 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de