

## Plaque de friction


ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12

Réf. article.:10.01.15.00343

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00343>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Accessoires et pièces de rechange Innospann > ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12

### Plaque de friction



Largeur B: 66 mm

Diamètre intérieur d: 12 mm


Hauteur H: 8,5 mm

Longueur L: 66 mm

Matière: Caoutchouc naturel NK-45

Type: Cup 1

### Données de construction



Attribut

Valeur

B

66 mm

d

12 mm

H

8,50 mm

L

66 mm