

Bloc de bridage Innospann

ISBL-HD 80x40x97

Réf. article.:10.01.15.00658

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00658>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour l'usinage du métal et du plastique > Système de bridage modulaire MPL-ISST-SFM pour l'usinage des métaux et des plastiques > Plaque d'acier Innospann ISST-MPL et blocs de bridage par le vide ISBL > ISBL-HD 80x40x97

Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate



Longueur L: 80 mm


Largeur B: 40 mm

Dimensions (LxB): 80 x 40

Surface de base: 80 x 80 mm

Hauteur H: 97 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	40 mm
B1	80 mm
H	97 mm
L	80 mm
L1	80 mm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage Innospann

ISBL-HD 80x40x97

Réf. article.:10.01.15.00658

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00658>



ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50

Réf. article.:10.01.15.00418

Longueur L: 81 mm

Largeur B: 43 mm

Hauteur H: 12 mm



ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

Réf. article.:10.01.15.00158

Longueur L: 81 mm

Largeur B: 81 mm

Hauteur H: 12 mm