

Schmalz Suction Plate Balance

SSPB-117 117-125 NBR

Réf. article.:10.01.15.00719

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00719>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour surfaces 3D de forme libre > Dispositifs de bridage pour applications manuelles > Dispositif de fixation de base BHF > SSPB-117 117-125 NBR

plaque d'aspiration avec roulement à billes pour le serrage flexible et les systèmes de préhension



Diamètre Ds: 117 mm


Hauteur H1: 137 mm

Course Z: 8 mm

Matière: ED

Matière: Perbunan

Données de construction



Attribut	Valeur
D	60 mm
Ds	117 mm
EH (max)	125 mm
EH (min)	117 mm
H1	137 mm
Z (Course)	8 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de