

## Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 100 ED-85 SC065

Réf. article.:10.01.19.00009

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00009>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > SAXM 100 ED-85 SC065

### High-Speed ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées




Dimensions: 100

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

#### Données de construction



Attribut	Valeur
d	14 mm
d1	39,60 mm
Dk	25,60 mm
Dmax(S)	111,10 mm
Ds	99,70 mm
H	39,40 mm
H2	14,30 mm
Z (Course)	17,10 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

#### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	412 N
Force latérale	230 N
Force latérale surface huileuse	414 N
Volume	104,09 cm <sup>3</sup>
Rayon de courbure (min) (convexe)	40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	100

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 100 ED-85 SC065

Réf. article.:10.01.19.00009

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00009>

Famille d'insert	SC 065
Nombre de soufflets	0
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	33,80 g
Famille de produit	SAXM

### Accessoires



#### SC-A 065 G1/4-AG L

Réf. article.:10.01.06.02824

Géométrie de raccordement: 065

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 8 mm

Version: Auto verrouillage



#### SC-A 065 G1/4-IG L

Réf. article.:10.01.06.02774

Géométrie de raccordement: 065

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 18 mm

Version: Auto verrouillage

## Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 100 ED-85 SC065

Réf. article.:10.01.19.00009

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00009>



### SC-A 065 G3/8-AG L

Réf. article.:10.01.06.02810

Géométrie de raccordement: 065

Filetage G1: G3/8"-M

Longueur utile: 8 mm

Version: Auto verrouillage



### SC-A 065 G3/8-IG L

Réf. article.:10.01.06.02648

Géométrie de raccordement: 065

Filetage G1: G3/8"-F

Longueur utile: 18 mm

Version: Auto verrouillage



### SC-A 065 M10-AG L

Réf. article.:10.01.06.02825

Géométrie de raccordement: 065

Filetage G1: M10-M

Longueur utile: 8 mm

Version: Auto verrouillage

## Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 100 ED-85 SC065

Réf. article.:10.01.19.00009

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00009>



### SC-A 065 M14x1.5-AG L

Réf. article.:10.01.06.02826

Géométrie de raccordement: 065

Filetage G1: M14x1.5-M

Longueur utile: 8 mm

Version: Auto verrouillage



### SC-A 065 RA L

Réf. article.:10.01.06.02817

Géométrie de raccordement: 065

Longueur utile: 9,5 mm

Version: Auto verrouillage



### SC-S 065 FDC-L

Réf. article.:10.01.06.02805

Version: Éléme d fric av auto verr