Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 100 ED-85 M14x1.5-AG

Réf. article.:10.01.19.00042

https://www.schmalz.com/10.01.19.00042

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées

- Dimensions: 100
- Matière: Elastodur ED
- Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord: M14x1.5-AG

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6,10 mm
Dmax(S)	111,10 mm
Ds	99,70 mm
G1	M14x1.5-M
H	47,20 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	17,10 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	412 N
Force latérale	230 N
Force latérale surface huileuse	414 N
Volume	95,50 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe)	40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	100

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 100 ED-85 M14x1.5-AG

Réf. article.:10.01.19.00042

https://www.schmalz.com/10.01.19.00042

Raccord	M14x1.5-M
Nombre de soufflets	0
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	74,80 g
Famille de produit	SAXM

Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange

SC-A 065 M14x1.5-AG L

Réf. article.:10.01.06.02826

- Géométrie de raccordement: 065
- Filetage G1: M14x1.5-M
- Longueur utile: 8 mm
- Version: Auto verrouillage

SAXM 100 ED-85 SC065

Réf. article.:10.01.19.00009

- Dimensions: 100
- Matière: Elastodur ED
- Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 100 ED-85 M14x1.5-AG

Réf. article.:10.01.19.00042

https://www.schmalz.com/10.01.19.00042

SC-S 065 FDC-L

Réf. article.:10.01.06.02805

Version: Élém d fric av auto verr