

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.24.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00033>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAOXM (ovales) > SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-AG

Fonction supplémentaire: Élément de friction

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	24 mm
Bs	18,70 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/4"-M
H	29,80 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	67 mm
Ls	61,80 mm
SW1	17 mm
SW2	4 mm
SW3	5 mm
Z (Course)	4,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	56 N
Force latérale	44 N
Force latérale surface huileuse	62 N
Volume	5 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	10 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.24.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00033>

Dimensions (LxB)	60 x 20
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	27 g
Famille de produit	SAOXM

Pièces de rechange



SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Réf. article.:10.01.24.00001

Dimensions (LxB): 60 x 20

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

Réf. article.:10.01.24.00009

Dimensions: 45

Version: Anti-rot/ Élém d friction

Application: SAOXM 60x20

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.24.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00033>



SC-A 045-AR G1/4-AG L

Réf. article.:10.01.06.03131

Géométrie de raccordement: 045-AR

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L: 2 mm

Version: Auto verrouillage



SC-S 045 L

Réf. article.:10.01.06.02740

Dimensions: 45

Version: Auto verrouillage



SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Réf. article.:10.01.24.00001

Dimensions (LxB): 60 x 20

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de