

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.24.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00038>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAOXM (ovales) > SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Matière: Elastodur ED


Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G3/8-AG

Fonction supplémentaire: Élément de friction

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	51 mm
Bs	41,60 mm
dn	5,10 mm
G1	G3/8"-M
H	37,70 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	109 mm
Ls	101,80 mm
SW1	19 mm
SW2	5 mm
SW3	6 mm
Z (Course)	7,30 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	173 N
Force latérale	135 N
Force latérale surface huileuse	156 N
Volume	24 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	32 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.24.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00038>

Dimensions (LxB)	100 x 40
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	76,30 g
Famille de produit	SAOXM

Pièces de rechange



SC-I 055 AR-FDC

Réf. article.:10.01.24.00011

Dimensions: 55

Version: Anti-rot/ Élém d friction

Application: SAOXM 100x40



SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

Réf. article.:10.01.24.00003

Dimensions (LxB): 100 x 40

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.24.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00038>



SC-A 055-AR G3/8-AG L

Réf. article.:10.01.06.03167

Géométrie de raccordement: 055-AR

Filetage G1: G3/8"-M

Longueur L: 2,5 mm

Version: Auto verrouillage

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de