

Préhenseur à aiguilles

SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Réf. article.:10.01.29.00392

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00392>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à aiguilles > Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE > SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu



Nombre d'aiguilles: 10
Diamètre des aiguilles: 0,8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm
Plage de pression (press. de service): bar
Communication: IO-Link (Class B)

Données de construction



Attribut	Valeur
B	35 mm
G1	M5-F
G2	M12x1-M
G4	M5-F
H	151,50 mm
H2	51,50 mm
H3	94,50 mm
L	80 mm
L1	87,50 mm
L2	22 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
Z(NA)	10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	0,80 mm
Température de travail	5 ... 50 °C
Poids	515 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Réf. article.:10.01.29.00392

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00392>

Type de protection IP	IP 53
Tension DC	24V - DC
Consom. de courant	900 mA
Fonction supplémentaire	Course variable
Famille de produit	SNGI-AE

Accessoires



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Réf. article.:21.04.05.00158

Plage de pression (press. de service): bar

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 1 000 mm

Matière tuyau: PUR câble



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Réf. article.:21.04.05.00211

Plage de pression (press. de service): bar

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 2 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Réf. article.:10.01.29.00392

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00392>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Réf. article.:21.04.05.00080

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble



ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Réf. article.:10.02.02.04336

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 1 000 mm

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Matière tuyau: PUR câble



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article.:10.01.29.00403

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Préhenseur à aiguilles

SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Réf. article.:10.01.29.00392

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00392>



HTS-A2 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00622

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00619

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

Pièces de rechange



ERS SNG-AP/AE 10

Réf. article.:10.01.29.00420

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Réf. article.:10.01.29.00392

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00392>



ERS SNG-AP/AE 10 0.8 10

Réf. article.:10.01.29.00407

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

contient: 2 cales d'aiguille montées

Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 0,8 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm