

Préhenseur à aiguilles

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Réf. article.:10.01.29.00600

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00600>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à aiguilles > Préhenseurs à aiguilles SNG-V > SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste



Nombre d'aiguilles: 10


Diamètre des aiguilles: 1,5 mm

Fonction supplémentaire: Course var., trou central

Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm

Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 7,0 bar

Données de construction



Attribut	Valeur
B	37 mm
d3	10,50 mm
G1	M5-F
G3	M5-F
G4	M4-F
H	56 mm
L	167 mm
W(E)	30 °
X1	20 mm
Y1	20 mm
Y2	29 mm
Z(NA)	7 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,50 mm
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 7,0 bar
Température de travail	5 ... 60 °C
Poids	289 g
Fonction supplémentaire	Course var., trou central

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Réf. article.:10.01.29.00600

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00600>

Famille de produit

SNG-V

Accessoires



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article.:10.01.29.00403

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille



BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article.:10.01.29.00093

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Longueur L: 31 mm

Largeur B: 34 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F



HTS-A2 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00622

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Réf. article.:10.01.29.00600

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00600>



HTS-A3 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00619

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00666

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Connexion Profil: 2x vis M6

Dimensions: AP/AE

Version: En une seule pièce



STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00296

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 20,8 mm

Hauteur H: 13 mm

Filetage G1: M5-M

Pièces de rechange

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Réf. article.:10.01.29.00600

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00600>



ERS SNG-V-CH 10 1.5 7

Réf. article.:10.01.29.00612

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: V-CH

contient: 2 cales d'aiguille montées

Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 1,5 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm



ERS SNG-V-CH 10 1.5 7

Réf. article.:10.01.29.00613

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: V-CH

contient: Surface de préhension PTFE

Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 1,5 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm