

## Ventouse (ronde)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

Réf. article.:10.01.30.00876

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00876>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à flux > Ventouses pour préhenseurs à flux SCGS > SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

### Ventouse (ronde)



Dimensions: 30

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| D1         | 31 mm    |
| Dmax (N)   | 25 mm    |
| Dmax(S)    | 31,50 mm |
| dn         | 12 mm    |
| Ds         | 30,20 mm |
| G1         | M20x1-F  |
| H          | 24,10 mm |
| LG1        | 5 mm     |
| Z (Course) | 2,80 mm  |

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Dimensions                     | 30                         |
| Matière                        | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A                 |
| Famille de produit             | SAUG-SCGS                  |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse (ronde)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

Réf. article.:10.01.30.00876

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00876>

### Pièces de rechange



**FLSA 30 NBR-ESD-55**

Réf. article.:10.01.06.04214

Dimensions: 30

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A