

Prof. pow'la connexion des ventouses

SA-LEIST 128x19.8 SPB2-20P 4S

Réf. article.:10.01.38.02477

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02477>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Système de préhension de surface par le vide FXP/FMP > SA-LEIST 128x19.8 SPB2-20P 4S

Profil pow'la connexion des ventouse



Longueur L: 128 mm

Largeur B: 19,8 mm

Hauteur H: 32,8 mm

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2

Diamètre Ds: 20 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	19,80 mm
Ds	20 mm
H	32,80 mm
L	128 mm
Type de ventouses	Vent. à soufflets SPB2