

## Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Réf. article.:10.02.01.00592

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00592>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires > SBP-C 25 S03 NO A

### Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger



|   |
|---|
| Diamètre des buses: 2,5 mm                          |
| Degré d'évacuation: 85 %                            |
| Raccord: Flexible D8(1)-D10(2)                      |
| Pression optimale: 5,2 bar                          |
| Capacité d'aspiration (max.): 215 l/min             |
| Consommation d'air (en aspiration): 311 l/min       |
| Commande de vanne: Sans courant, ouvert             |
| conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge |

### Données de construction



| Attribut | Valeur   |
|----------|----------|
| B        | 20 mm    |
| d        | 4,20 mm  |
| d1       | 8 mm     |
| d2       | 10 mm    |
| D        | 20 mm    |
| G3       | G3/8"-F  |
| H        | 57,50 mm |
| H1       | 72 mm    |
| H2       | 5,20 mm  |
| H3       | 26 mm    |
| L        | 152 mm   |
| L1       | 228 mm   |
| L2       | 54 mm    |
| L3       | 62 mm    |
| X1       | 20 mm    |

### Données techniques

| Attribut           | Valeur  |
|--------------------|---------|
| Diamètre des buses | 2,50 mm |
| Degré d'évacuation | 85 %    |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Réf. article.:10.02.01.00592

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00592>

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Capacité d'aspiration (max.)             | 12,90 m <sup>3</sup> /h |
| Capacité d'aspiration (max.)             | 215 l/min               |
| Consommation d'air (en aspiration)       | 18,70 m <sup>3</sup> /h |
| Consommation d'air (en aspiration)       | 311 l/min               |
| Niveau sonore libre                      | 78 dB(A)                |
| Niveau sonore d'aspiration               | 70 dB(A)                |
| Plage de pression (press. de service)    | 3,0 ... 6,0 bar         |
| Pression optimale                        | 5,20 bar                |
| Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 6 mm                    |
| Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío    | 7 mm                    |
| Poids                                    | 146 g                   |
| Température de travail                   | 0 ... 50 °C             |
| Plage de pression (press. de service)    | 43,5 ... 87,0           |
| Pression optimale                        | 75,40 psi               |
| Capacité d'aspiration (max.)             | 7,59 cfm                |
| Consommation d'air (en aspiration)       | 10,98 cfm               |
| Consommation d'air (souff.)              | 3,71 cfm                |
| Famille de produit                       | SBP-C                   |

Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur

### Accessoires



#### BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Réf. article.:10.02.01.00511

Longueur L: 110 mm

Largeur B: 44,5 mm

Hauteur H: 3 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

## Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Réf. article.:10.02.01.00592

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00592>



### SET SBP M4-IG

Réf. article.:10.02.01.00769

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 14 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Type: M4-IG



### ASK B-MIC10 3000 K-2P

Réf. article.:21.04.06.00086

Matière tuyau: PUR câble

Connexion électrique: Connect. 10mm



### VFT G3/8-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00122

Raccord: G3/8"-F

Version: Insert de filtre long

Débit nominal: 245 l/min

Débit nominal: 14,7 m<sup>3</sup>/h

Porosité: 80 µm

## Pièces de rechange

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Réf. article.:10.02.01.00592

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00592>



### SD G3/8-AG 20x76 SBP

Réf. article.:10.02.01.00719

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur D: 20 mm

Longueur L: 76 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP