Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 VS-T

Réf. article.:10.02.01.00986

https://www.schmalz.com/10.02.01.00986

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires > SBP-C 25 S03 VS-T

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger

- Diamètre des buses: 2,5 mm
- Degré d'évacuation: 85 %
- Raccord: Flexible D8(1)-D10(2)
- Pression optimale: 4,5 bar
- Capacité d'aspiration (max.): 215 l/min
- Consommation d'air (en aspiration): 311 l/min
- Système: vacuostat électronique

Données de construction



Attribut	Valeur
B	20 mm
d	4,20 mm
d1	8 mm
d2	10 mm
D	20 mm
G3	G3/8"-F
H	62 mm
H2	5,20 mm
H3	18 mm
H4	21 mm
L	92 mm
L1	168 mm
L2	54 mm
L3	62 mm
L4	25,20 mm
X1	20 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	2,50 mm
Degré d'évacuation	85 %

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 VS-T

Réf. article.:10.02.01.00986

https://www.schmalz.com/10.02.01.00986

Capacité d'aspiration (max.)	12,90 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	215 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	18,70 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	311 l/min
Niveau sonore libre	78 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	70 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	4,50 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	7 mm
Poids	145 g
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Pression optimale	65,20 psi
Capacité d'aspiration (max.)	7,59 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	10,98 cfm
Famille de produit	SBP-C

Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires

BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Réf. article.:10.02.01.00511

Longueur L: 110 mm
Largeur B: 44,5 mm
Hauteur H: 3 mm
Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 VS-T

Réf. article.:10.02.01.00986

https://www.schmalz.com/10.02.01.00986



SET SBP M4-IG

Réf. article.:10.02.01.00769

Longueur L: 50 mm
Largeur B: 14 mm
Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP
Type: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Réf. article.:21.04.06.00086

Matière tuyau: PUR câble
Connexion électrique: Connect. 10mm

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Réf. article.:10.06.02.00031

Connexion électrique: Douille M8, 4 pol
Longueur du câble: 5 000 mm
Matière tuyau: PUR câble

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 VS-T

Réf. article.:10.02.01.00986

https://www.schmalz.com/10.02.01.00986

VFT G3/8-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00122

- Raccord: G3/8"-F
- Version: Insert de filtre long
- Débit nominal: 245 l/min
- Débit nominal: 14,7 m³/h
- Porosité: 80 µm

Pièces de rechange

SD G3/8-AG 20x76 SBP

Réf. article.:10.02.01.00719

- Filetage G1: G3/8"-M
- Diamètre extérieur D: 20 mm
- Longueur L: 76 mm
- Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

Réf. article.:10.06.02.00294

- Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
- Version: Horizontal
- Réglage du point de commutation: Fonction d'apprentissage
- Conception vacuostat: Contacteur PNP
- Connexion électrique: Connecteur M8, 4 pôles
- Affichage: LED
- Type de protection IP: IP 40
- avec: hystérésis fixe
- Entrées/sorties: 2 numériques