

Schmalz X-Pump

SXPi 30 IMP H M12-8

Réf. article.:10.02.02.03796

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03796>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link > SXPi 30 IMP H M12-8

Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)



Diamètre des buses: 3 mm
Commande de vanne: Double vanne pilote
Connexion électrique: Connecteur M12, 8 pol
Communication: IO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max.): 220 l/min
Consommation d'air (en aspiration): 380 l/min
Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 6,0 bar
Max. vide: 850 mbar
Niveau sonore libre: 72 dB(A)
Type de protection IP: IP 65

Données de construction



Attribut	Valeur
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-F
G2	M12x1-M
G3	M5-F
H	108 mm
H1	134 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

Données techniques

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXPi 30 IMP H M12-8

Réf. article.:10.02.02.03796

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03796>

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	3 mm
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	220 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	13,20 m ³ /h
Capacité d'aspiration (max.)	7,77 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	380 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	22,80 m ³ /h
Consommation d'air (en aspiration)	13,42 cfm
Niveau sonore libre	72 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Max. consommation d'air souffler	200 l/min
Consommation d'air (souff.)	7,06 cfm
Consommation d'air (souff.)	12 m ³ /h
Diamètre de tuyau int. (recom.) air comp.	8 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	9 mm
Commande de vanne	Double vanne pilote
Poids	0,77 kg
Température de travail	0 ... 50 °C
Famille de produit	SXPi

Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC
 Consommation d'air : Pour une pression de service optimale
 Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



ASK B-M12-8 5000 K-8P

Réf. article.:21.04.05.00079

Connexion électrique: Douille M12, 8 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXPi 30 IMP H M12-8

Réf. article.:10.02.02.03796

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03796>

Pièces de rechange



SD 96x54x40 SXPi/SXMPI

Réf. article.:10.02.02.02124

Longueur L: 96 mm

Largeur B: 54 mm

Hauteur H: 40 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SXPi/SXMPI



VST SXPi-25-30-SD

Réf. article.:10.02.02.04283

Utiliser la construction: Schmalz X-Pump SXPi

Dimensions: 25-30-SD

contient: Tamis / silencieux / RSV