

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10

Réf. article.:10.02.02.03875

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03875>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs décentralisés > Ejecteurs avec fonction soufflage SEAC > SEAC 10


Ejecteur pour systèmes de préhension



Diamètre des buses: 1 mm

Plage de pression (press. de service): 4,0 ... 6,0 bar

Données de construction



Attribut	Valeur
B	31 mm
B1	34,60 mm
B3	15,50 mm
D	27 mm
d	7,50 mm
G1	G1/8"-F
G4	G1/8"-F
H	21,50 mm
L	46 mm
L1	77 mm
L3	6 mm
X1	28 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	1 mm
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	35 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	2,10 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	52 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	3,12 m³/h

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10

Réf. article.:10.02.02.03875

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03875>

Max. consommation d'air souffler	60 l/min
Consommation d'air (souff.)	3,60 m³/h
Plage de pression (press. de service)	4,0 ... 6,0 bar
Poids	62 g
Plage de pression (press. de service)	58,0 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.)	1,24 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	1,84 cfm
Consommation d'air (souff.)	2,12 cfm
Température de travail	0 ... 60 °C
Max. vide	25,10 inHg
Famille de produit	SEAC

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)

Accessoires



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

Réf. article.:10.02.02.03483

Longueur L: 45,5 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 44 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

Réf. article.:10.02.02.03484

Longueur L: 45,5 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 44 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10

Réf. article.:10.02.02.03875

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03875>



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

Réf. article.:10.02.02.04067

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 11 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

Réf. article.:10.02.02.04068

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 11 mm

Filetage G1: G1/8"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC