

Système Venturi compact

SCPSb 2-09 S04 NO

Réf. article.:10.02.02.04373

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04373>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compacts SCPSb > SCPSb 2-09 S04 NO

Éjecteur compact avec fonction de vanne intégrée dans un design étroit



Diamètre de buse: 2-09

Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)


Capacité d'aspiration (max.): 49,5 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 40,5 l/min

Max. vide: -850 mbar

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|----------|-----------|
| B | 18 mm |
| B1 | 18,60 mm |
| d | 4,40 mm |
| d1 | 6 mm |
| d2 | 6 mm |
| d3 | 2,60 mm |
| H | 77,50 mm |
| H1 | 97 mm |
| H2 | 40,80 mm |
| H3 | 47,50 mm |
| H4 | 16,50 mm |
| H5 | 5,50 mm |
| L | 94 mm |
| L1 | 109,50 mm |
| L2 | 81,40 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 29,50 mm |
| X1 | 36,90 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |

Système Venturi compact

SCPSb 2-09 S04 NO

Réf. article.:10.02.02.04373

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04373>

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Diamètre de buse | 2-09 |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 49,50 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 3,05 m³/h |
| Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pression optimale | 4,50 bar |
| Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
| Poids | 0,17 kg |
| Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
| Famille de produit | SCPSb |

Accessoires



ABL-SET SCPS zweistufig

Réf. article.:10.02.02.04667

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPS/SCPSi

Dimensions: zweistufig

Longueur L: 14 mm

Largeur B: 18 mm

Poids: 16,3 g



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Réf. article.:21.04.06.00086

Matière tuyau: PUR câble

Connexion électrique: Connect. 10mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Système Venturi compact

SCPSb 2-09 S04 NO

Réf. article.:10.02.02.04373

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04373>



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

Réf. article.:10.02.02.04149

Longueur L: 75 mm

Largeur B: 18 mm

Hauteur H: 9 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPS/SCPSi



SET SCPS

Réf. article.:10.02.02.04343

Longueur L: 113 mm

Largeur B: 70 mm

Hauteur H: 73 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPS/SCPSi



UMR-SET SCPSb

Réf. article.:10.02.02.04848

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPSb

Système Venturi compact

SCPSb 2-09 S04 NO

Réf. article.:10.02.02.04373

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04373>



VFI CN6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00241

Raccord: Flexible 6/4 avec écrou

Porosité: 50 µm



VFI CN8/6 50

Réf. article.:10.07.01.00245

Raccord: Flexible 8/6 avec écrou

Porosité: 50 µm