

Pompe à vide

EVE-TR 16 AC

Réf. article.:10.03.01.00140

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00140>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR > EVE-TR 16 AC

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien



Alimentation: Courant alternatif

Niveau sonore: 61 dB(A)

Voltage (50 Hz): 230V

Voltage (60 Hz): 230V

Capacité d'aspiration (50 Hz): 16 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 19 m³/h

Vide (50Hz): -850 mbar


Puiss. nominale 50 Hz: 0,55 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 0,66 kW

Permission: UL

Poids: 22,4 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	231 mm
B2	66 mm
d	7 mm
G3	G1/2"-F
H	205 mm
L	452 mm
L2	73 mm
X1	202 mm
Y1	125 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	16 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	19 m³/h
Voltage (50 Hz)	230V
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 50 Hz	0,55 kW
Puiss. nominale 60 Hz	0,66 kW

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR 16 AC

Réf. article.:10.03.01.00140

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00140>

Alimentation	AC
Alimentation	Courant alternatif
Niveau sonore	61 dB(A)
Poids	22,40 kg
Type de protection IP	IP 54
Famille de produit	EVE-TR

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Réf. article.:10.03.01.00136

Diamètre extérieur D: 46 mm

Max. vide: -950 mbar

Filetage G1: G1"-M

Longueur L: 53,5 mm

Utiliser la construction: Pompe EVE

Dimensions: 10-40



MSS-K 4-6.3A

Réf. article.:10.04.04.00121

Utiliser la construction: PKZM0

Type de protection IP: IP 65

Plage de mesure: bar

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR 16 AC

Réf. article.:10.03.01.00140

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00140>



VOL 15

Réf. article.:10.03.03.00113

Réservoir volume: 15 l

Hauteur H: 180 mm

Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

Pièces de rechange



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article.:10.07.01.00017

Porosité: 3 µm


Diamètre extérieur D: 65 mm

Longueur L: 69,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 3/4-IG



VST EVE-TR-16

Réf. article.:10.03.01.00133

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 16

contient: Jeu de palettes charbon

et: Filtre

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR 16 AC

Réf. article.:10.03.01.00140

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00140>



FILT-EINS EVE-16-25

Réf. article.:10.03.01.00022

Dimensions: 16-25

Utiliser la construction: Pompe EVE