

Turbine

SB 260 410 4 IE3-TYP1

Réf. article.:10.04.01.00093

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00093>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Turbines pour le vide > Turbines pour le vide SB > SB 260 410 4 IE3-TYP1

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.



Capacité d'aspiration (50 Hz): 260 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 305 m³/h

Vide (50Hz): 410 mbar

Vide (60Hz): 400 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 4 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 4,8 kW

Voltage (50 Hz): D230V/Y400V ±10%

Voltage (60 Hz): D265V/Y460V ±10%


Construction: IE3:EU/CN/IND

Permission: UL/CSA

Permission: UL/CSA

Poids: 62,5 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-F
H	524 mm
L	512 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	260 m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz)	4 333,30 l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz)	305 m³/h
Vide (50Hz)	410 mbar
Vide (60Hz)	400 mbar
Type de protection IP	IP 55

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Turbine

SB 260 410 4 IE3-TYP1

Réf. article.:10.04.01.00093

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00093>

Puiss. nominale 50 Hz	4 kW
Puiss. nominale 60 Hz	4,80 kW
Voltage (50 Hz)	D230V/Y400V ±10%
Voltage (60 Hz)	
Niveau sonore	68,90 dB(A)
Niveau sonore (60 Hz)	71,70 dB(A)
Poids	62,50 kg
Construction	IE3-TYP1
Permission	UL/CSA
Construction	IE3:EU/CN/IND
Famille de produit	SB

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00237

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 230V - AC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00322

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 24V - DC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 648 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Turbine

SB 260 410 4 IE3-TYP1

Réf. article.:10.04.01.00093

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00093>



STF 60 P 6.0 SSD

Réf. article.:10.07.01.00260

Raccord: Ø60mm

Version: Boîtier en piclon

Débit nominal: 360 m³/h

Porosité: 3 µm

Équipement supplémentaire: Collier de bridage SSD



SD SB FITTING SD

Réf. article.:10.04.04.00363

Utiliser la construction: Turbine SB

et: Silencieux



SD G2-AG 115x380 SB

Réf. article.:10.04.04.00374

Utiliser la construction: Turbine SB

Filetage G1: G2"-M

Diamètre extérieur D: 115 mm

Longueur L: 380 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de