

Électrovanne

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Réf. article.:10.05.01.00053

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00053>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes EMVO > EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide



Diamètre nominal: 20 mm


Tension DC: 230V - AC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies

Commande de vanne: Sans courant, fermé

Filetage de connexion: G3/4"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d	9 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
H	100 mm
H1	187,50 mm
H3	10 mm
L	206 mm
L2	43 mm
X1	45 mm
Y1	80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	20 mm
Commande de vanne	Sans courant, fermé
Débit nominal	1200 l/min
Débit nominal	72 m ³ /h
Tension DC	230V - AC
Poids	5,80 kg

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Électrovanne

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Réf. article.:10.05.01.00053

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00053>

Famille de produit

EMVO

Accessoires



FAS 80x39 G3/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00062

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 39 mm

Filetage G1: G3/4"-M