


Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé



Diamètre nominal: 10 mm
Tension DC: 24V - DC
Fonction valve: Vanne à 3/2 voies
Commande de vanne: Sans courant, ouvert
Filetage de connexion: G1/2"-F
Plage de pression (press. de service): bar
Consommation DC: 32 W

Données de construction



Attribut	Valeur
B	62 mm
B1	98,50 mm
d	7 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
H	79 mm
H1	108 mm
L	166,50 mm
L1	174,50 mm
X1	117,50 mm
Y1	30 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	10 mm
Commande de vanne	Sans courant, ouvert
Débit nominal	333,30 l/min
Débit nominal	20 m³/h

Consommation DC	32 W
Tension DC	24V - DC
Temps de fermet.	25 ms
Poids	2,51 kg
Famille de produit	EMV

Accessoires



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Réf. article.:10.05.01.00061

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 33,8 mm

Filetage G1: G1/2"-M

Pièces de rechange



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Réf. article.:10.05.01.00061

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 33,8 mm

Filetage G1: G1/2"-M