

## Électrovanne

EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.01.00073

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00073>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes EMV > EMV 15 230V-AC 3/2 NO

### Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé



Diamètre nominal: 15 mm

Tension DC: 230V - AC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies


Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Filetage de connexion: G3/4"-F

Plage de pression (press. de service): bar

Consommation DC: 38,4 W

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
H	114 mm
H1	140 mm
L	209 mm
L1	211 mm
X1	133 mm
Y1	40 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	15 mm
Commande de vanne	Sans courant, ouvert
Débit nominal	566,70 l/min
Débit nominal	34 m <sup>3</sup> /h
Consommation DC	38,40 W
Tension DC	230V - AC

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Électrovanne

EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.01.00073

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00073>

Temps de fermet.	80 ms
Poids	4,67 kg
Famille de produit	EMV

### Accessoires



#### FAS 80x39 G3/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00062

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 39 mm

Filetage G1: G3/4"-M

### Pièces de rechange



#### FAS 80x39 G3/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00062

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 39 mm

Filetage G1: G3/4"-M