

Électrovanne

EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.02.00068

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00068>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes EMVP > EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique



Diamètre nominal: 32 mm

Tension DC: 24V - DC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies

Commande de vanne: Sans courant, ouvert


Filetage de connexion: G1-1/4"-F

Plage de pression (press. de service): bar

Débit nominal: 130 m³/h

Poids: 0,5 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	90,50 mm
B1	101 mm
B2	61,50 mm
D	80 mm
G1	G1-1/4"-F
G2	G1-1/4"-F
G3	G3/4"-F
G4	G1/8"-F
G5	G1/8"-F
H	101 mm
L	160 mm
L1	200,50 mm
X1	33 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	32 mm
Débit nominal	130 m ³ /h
Commande de vanne	Sans courant, ouvert
Débit nominal	2 166,70 l/min

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Électrovanne

EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.02.00068

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00068>

Consommation DC	5 W
Tension DC	24V - DC
Temps de fermet.	300 ms
Poids	0,50 kg
Famille de produit	EMVP

Accessoires



FAS 80x39 G3/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00062

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 39 mm

Filetage G1: G3/4"-M



STEC 4 S-M12-4 St

Réf. article.:10.05.02.00157