

Électrovanne

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Réf. article.:10.05.02.00162

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00162>



Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes EMVP > EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique



Diamètre nominal: 5 mm

Tension DC: 24V - DC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies

Commande de vanne: Sans courant, fermé


Filetage de connexion: G1/8\"-F

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 0,00 bar

Débit nominal: 3 m³/h

Poids: 0,11 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	15 mm
B2	15 mm
d	4,30 mm
G1	G1/8\"-F
G2	G1/8\"-F
G3	G1/8\"-F
G4	M5-F
H	88,40 mm
H2	19,50 mm
H3	12 mm
H4	27 mm
L	32 mm
L1	37 mm
X1	23 mm
Y1	15 mm

Données techniques


Attribut	Valeur
Diamètre nominal	5 mm
Débit nominal	3 m ³ /h

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Commande de vanne	Sans courant, fermé
Débit nominal	50 l/min
Consommation DC	1 W
Tension DC	24V - DC
Temps de fermet.	19 ms
Poids	0,11 kg
Famille de produit	EMVP

Accessoires



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Réf. article.:21.04.06.00084

Connexion électrique: Douille Form C

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PVC câble