

Clapet anti-retour

RSV 42 G1-1/2-IG MS

Réf. article.:10.05.05.00007

<https://www.schmalz.com/10.05.05.00007>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Clapets anti-retour > Clapets anti-retour RSV > RSV 42 G1-1/2-IG MS

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant



Diamètre nominal: 42 mm


Filetage G1: G1-1/2"-F

Débit nominal: 200 m³/h

Température de travail: -20 ... 100 °C

Matière: Laiton

Données de construction



Attribut	Valeur
D	71 mm
G1	G1-1/2"-F
G2	G1-1/2"-F
L	96 mm
SW1	50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	42 mm
Débit nominal	200 m³/h
Débit nominal	3332 l/min
Poids	0,98 kg
Famille de produit	RSV

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de