

Filtre à poussière

STF G1-1/4-IG N

Réf. article.:10.07.01.00008

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00008>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Filtres à vide > Filtres à vide VF / STF / STF-D > STF G1-1/4-IG N

Filtre à poussière




Raccord: G1-1/4"-F

Version: Boîtier en acier

Débit nominal: 96 m³/h

Porosité: 3 µm

Données de construction



Attribut	Valeur
B1	81 mm
D	136 mm
G1	G1-1/4"-F
G2	G1-1/4"-F
L	116 mm
L1	191 mm
L2	17 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	G1-1/4"-F
Débit nominal	96 m ³ /h
Débit nominal	1600 l/min
Max. vide	-950 mbar
Porosité	3 µm
Poids	1 kg
Famille de produit	VF

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à poussière

STF G1-1/4-IG N

Réf. article.:10.07.01.00008

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00008>

Pièces de rechange



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Réf. article.:10.07.01.00018

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 98 mm

Longueur L: 70 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 1-1/4-IGN



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Réf. article.:10.07.01.00018

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 98 mm

Longueur L: 70 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 1-1/4-IGN