

Flexible de vide (mètre)

VSL 14-11 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00038

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00038>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL > VSL 14-11 PU MI-TR

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 14 mm

Diamètre intérieur d: 11 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 100 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	11 mm
D	14 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	14-11
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-20 ... 90 °C
Rayon de pose min.	100 mm
Longueur max.	50 m
Poids/M	69 g/m
Poids/M	0,07 kg/m
Matière tuyau	PU

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flexible de vide (mètre)

VSL 14-11 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00038

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00038>

Famille de produit

VSL

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



KAPP 9 Band

Réf. article.:20.12.01.00036

Longueur L: 9 mm

Dimensions: Band



SSB 10-16 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00001

Plage de serrage: 10,0 ... 16,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



STV-GE G1/2-AG 14

Réf. article.:10.08.02.00300

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 14 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Diamètre extérieur D: 21,5 mm

Longueur L: 25 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flexible de vide (mètre)

VSL 14-11 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00038

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00038>



STV-GE G3/8-AG 14

Réf. article.:10.08.02.00211

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 14 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 21,5 mm

Longueur L: 30,5 mm



SVB-T 14

Réf. article.:10.09.02.00046

Diamètre extérieur du tuyau: 14 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Longueur L: 72 mm