Collier de serrage

SSD 35-40 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00018

https://www.schmalz.com/10.07.10.00018

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés

- Plage de serrage: 35,0 ... 40,0 mm
- Matière: Acier
- Surface: galvanisé

Données de construction



Attribut	Valeur
d1	35 mm
d2	40 mm
L	13 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de serrage	35,0 ... 40,0 mm
Matière	Acier
Poids	17 g
Famille de produit	SSB / SSD

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Collier de serrage

SSD 35-40 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00018

https://www.schmalz.com/10.07.10.00018

Accessoires

VSL 41-35 PVC-PS GR

Réf. article.:10.07.09.00010

Diamètre extérieur D: 41 mm
Diamètre intérieur d: 35 mm
Longueur max.: 50 m
Matière tuyau: PVC avec spirale de PVC
Rayon de pose min.: 65 mm
Plage de pression (press. de service): -0,50 ... 0,50 bar
Température de travail: -20 ... 70 °C