

Collier de serrage

SSD 43-48 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00020

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00020>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Colliers de serrage SSB / SSD > SSD 43-48 ST-VZ

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés




Plage de serrage: 43,0 ... 48,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Données de construction



Attribut	Valeur
d1	43 mm
d2	48 mm
L	15 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de serrage	43,0 ... 48,0 mm
Matière	Acier
Poids	27 g
Famille de produit	SSB / SSD

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Collier de serrage

SSD 43-48 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00020

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00020>

Accessoires



VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Réf. article.:10.07.09.00031

Diamètre extérieur D: 48 mm

Diamètre intérieur d: 38 mm

Longueur max.: 20 m

Matière tuyau: PU, spirale fil, antistat

Rayon de pose min.: 29 mm

Plage de pression (press. de service): -1,00 ... 3,21 bar

Température de travail: -40 ... 90 °C



VSL 49-38 PU-DS-AS TR

Réf. article.:10.07.09.00052

Diamètre extérieur D: 49 mm

Diamètre intérieur d: 38 mm

Longueur max.: 15 m

Matière tuyau: PU, spirale fil, antistat

Rayon de pose min.: 104 mm

Plage de pression (press. de service): -1,00 ... 4,47 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C



VSL 48-40 PVC-PS GR

Réf. article.:10.07.09.00011

Diamètre extérieur D: 48 mm

Diamètre intérieur d: 40 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de PVC

Rayon de pose min.: 70 mm

Plage de pression (press. de service): -0,49 ... 1,00 bar

Température de travail: -20 ... 70 °C