

Collier de serrage

SSD 57-62 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00036>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Colliers de serrage SSB / SSD > SSD 57-62 ST-VZ

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés




Plage de serrage: 57,0 ... 62,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Données de construction



Attribut	Valeur
d1	57 mm
d2	62 mm
L	15 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de serrage	57,0 ... 62,0 mm
Matière	Acier
Poids	29 g
Famille de produit	SSB / SSD

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Collier de serrage

SSD 57-62 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00036>

Accessoires



VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00020

Diamètre extérieur D: 60 mm

Diamètre intérieur d: 50 mm

Longueur max.: 20 m

Matière tuyau: PU, spirale fil, antistat

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,82 ... 2,48 bar

Température de travail: -40 ... 90 °C