

Réducteur de pression

DM 0.5...10 G1/2-IG

Réf. article.:10.07.11.00025

<https://www.schmalz.com/10.07.11.00025>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Commutateurs et surveillance du système > Matériel de mesure et de réglage > Réducteurs de pression DM > DM 0.5...10 G1/2-IG

Réducteur de pression




Zone de travail: 0,5 ... 10,0

Raccord: G1/2"-F

Débit (max): 78 m³/h

Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|----------|-----------|
| B | 64 mm |
| B1 | 96 mm |
| B2 | 32 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 135,50 mm |
| H2 | 43,50 mm |
| L | 64 mm |

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|------------------------|----------------------|
| Zone de travail | 0,5 ... 10,0 |
| Débit pression max. | 1300 l/min |
| Débit (max) | 78 m ³ /h |
| Température de travail | -10 ... 60 °C |
| Poids | 0,74 kg |
| Famille de produit | DM |

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de