Raccord rapide droit

STVI-GE G1/4-IG 6

Réf. article.:10.08.02.00153

https://www.schmalz.com/10.08.02.00153

Raccord fileté rapide droit

- Filetage G1: G1/4"-F
- Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
- Matière: Laiton
- Température de travail: -20 ... 80 °C
- Diamètre extérieur D: 11,5 mm
- Longueur L: 30,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
D	11,50 mm
d	6 mm
G1	G1/4"-F
L	30,50 mm
L2	12 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau	6-4
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Poids	27 g
Famille de produit	STV

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord rapide droit

STVI-GE G1/4-IG 6

Réf. article.:10.08.02.00153

https://www.schmalz.com/10.08.02.00153

Accessoires



VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur max.: 100 m
Matière tuyau: PE
Plage de pression (press. de service): bar
Température de travail: °C

VSL 6-4 PTFE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00157

Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur max.: 50 m
Matière tuyau: Polytétrafluoréthylène
Rayon de pose min.: 35 mm
Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar
Température de travail: -190 ... 260 °C

VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur max.: 500 m
Matière tuyau: PU
Rayon de pose min.: 35 mm
Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar
Température de travail: -20 ... 90 °C